

# ITEM CATALOG

オーシン商品カタログ 2015AW/2016SS



温熱腰まくら



ムシない腰まくら



ファインエア®380



ファインエア®TWIN



フラットNAピロ-TWIN



エコウォーム  
毛布・敷パッド



エバーウォーム  
発熱毛布で作った布団カバー



スーパーフィットシート



防ダニシートSニロック®



おねしょシート



ドライテクリーン



蚊がキライなジェルパッド



新越前蚊帳  
ベッド用、和式用



ベビーベッド用

株式会社 オーシン  
オーシン商品カタログ 2015AW/2016SS

◎商品は平成27年9月1日現在のものです。  
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。また、商品によっては製造中止になる場合がございます。ご了承ください。

大きな安心 オーシン  
OSHIN JAPAN

オーシン商品カタログ 2015AW/2016SS

安寝物語  
日本製

[オールシーズン対応]  
ファインエア®

# FINE-AIR

家庭用温熱治療器内蔵  
ファインメディカル



温めて疲れをとり、痛みを効く。

家庭用温熱治療器 テクノメディカル  
医療機器認証番号:227AGBZX00050000





# 温熱腰まくら / ムレない腰まくら

**New** 安寝物語  
【日本製】

巻いて寝んで腰を楽にする



【温熱腰まくら】

サイズ：約125×19×厚さ3または5cm

【ムレない腰まくら】

サイズ：約125×19×厚さ3または5cm

## 楽に寝返り腰まくら

### 温熱発熱毛布採用<sup>※1</sup>

約5秒で発熱。使用中は特殊発熱パウダーが吸湿発熱を繰り返して温かさが持続

### 厚みの調整が可能

就寝中の体勢に合わせて好みの厚みに調整

### オールシーズン快適<sup>※1</sup>

冬は起毛面で温熱、夏はメッシュ面でサラサラ

### 腰のすき間にフィット


腰と寝具のすき間を埋め、腰をしっかり支えることで理想的な姿勢をキープ

### ヘタっても復元可能

長期間使用のヘタリにも、エアラッセル（中材）をドライヤーで復元

### 丸洗いOK

洗濯ネットに入れ洗濯機での丸洗い対応。短時間で乾燥。



しっかり支え楽な姿勢

※1. ムレない腰まくらは両面メッシュ仕様

【温熱腰まくら】

エアラッセル<sup>®</sup> 22 + 表 ハニカムメッシュ  
裏 発熱毛布

中材：エアラッセル22（ポリエステル100%）  
側地：表/ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）  
裏/発熱毛布（ポリエステル100%）



中材の出し入れで腰部の厚み調整も可能！

【ムレない腰まくら】

エアラッセル<sup>®</sup> 22 + 表 ハニカムメッシュ  
裏 ハニカムメッシュ

中材：エアラッセル22（ポリエステル100%）  
側地：表、裏/ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）



中材の出し入れで腰部の厚み調整も可能！

# ファインエアー<sup>®</sup> 380K

【硬さ】 **H** HARD

**New** 底つきしない  
安寝物語  
【日本製】

福祉用具情報システム(TAIS)床ずれ防止マットレス登録商品。

介護保険：福祉用具貸与（床ずれ防止用具）



サイズ：約100×200cm、約83×180cm、約91×191cm

シルバーグレー

福祉用具情報システム登録商品

TAISコード/01535-000001  
分類/褥瘡(床ずれ)予防マットレス  
及びカバー  
タイプ/床ずれ防止マットレス



冬はサンゴマイヤーであたたか

【ファインエアー<sup>®</sup> 380K】

【中材】

エアラッセル<sup>®</sup> 30

【側地】

表 ハニカムメッシュ

裏 サンゴマイヤー


中材：エアラッセル<sup>®</sup>30（ポリエステル100%）  
側地：表/ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）  
裏/サンゴマイヤー（ポリエステル100%）

# ファインエアー<sup>®</sup> 380

【硬さ】 **H** HARD

底つきしない  
安寝物語  
【日本製】

ハニカムメッシュとサンゴマイヤーでオールシーズン快適。



サイズ：シングル、セミダブル、ダブル

シルバーグレー

冬はサンゴマイヤーであたたか

【ファインエアー<sup>®</sup> 380】

【中材】


エアラッセル<sup>®</sup> 30

【側地】

表 ハニカムメッシュ

裏 サンゴマイヤー

中材：エアラッセル<sup>®</sup>30（ポリエステル100%）  
側地：表/ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）  
裏/サンゴマイヤー（ポリエステル100%）




エアラッセル<sup>®</sup>  
底つきしない高反発立体構造編物。  
高い通気性と優れた体圧分散性を  
発揮します。

# ファインエアー<sup>®</sup> 450/550

【硬さ】 **H** HARD

底つきしない  
安寝物語  
【日本製】

ファインエアー<sup>®</sup> シリーズのスタンダードモデル。



サイズ：シングル、セミダブル、ダブル

TVショッピング放映商品

【ファインエアー<sup>®</sup> 450】

【中材】

エアラッセル<sup>®</sup> 30

【側地】

表 厚地ハニカムメッシュ

裏 ハニカムメッシュ

【ファインエアー<sup>®</sup> 550】

【中材】

エアラッセル<sup>®</sup> 30

【側地】

表 厚地ハニカムメッシュ

裏 厚地ハニカムメッシュ

中材：エアラッセル<sup>®</sup>30（ポリエステル100%）側地：表/厚地ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）裏/ハニカムメッシュ（ポリエステル100%）※550は両面厚地ハニカムメッシュ

# ファインエアー® TWIN [硬さ] **H** + **S** HARD SOFT

底つきしない  
安寝物語  
【日本製】

2層構造「エアラッセル®30(ハード面)とエアラッセル®22(ソフト面)」



【ファインエアー® TWIN(フラットタイプ)】

【中材】  
エアラッセル®22 + エアラッセル®30 +

【側地】  
表 厚地ハニカムメッシュ  
裏 ハニカムメッシュ

中材: エアラッセル®22(ポリエステル100%)、  
エアラッセル®30(ポリエステル100%)  
側地: 表/厚地ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)  
裏/ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)  
※収納らくくすナップ付

# ファインエアー® ベビー [硬さ] **S** SOFT


底つきしない  
安寝物語  
【日本製】

エアラッセル®の通気性でムレず、窒息防止に役立ち、洗濯もラクラク。



# ファインエアー® ポータブル [硬さ] **S** SOFT

底つきしない  
安寝物語  
【日本製】



エアラッセル®は、立体構造編物の登録商標です。

# フラットNAピロー-TWIN New 安寝物語 【日本製】

寝返りラクラク枕!



# エア-DE枕® ソフト/エア-DE枕® 安寝物語 【日本製】

軽くて清潔、快適安眠、丸洗いOKの高機能枕。



# ファインエアー® クッション380/550 安寝物語 【日本製】

通気性抜群でムレないクッション。



ファインエアー  
3BOOK  
4BOOK  
TWIN  
PORTABLE  
ベビー  
6つのポイント  
エアラッセル  
エアラッセル  
エコウォーム  
防ダニシート  
ドライクリーン  
蚊がキライ



# エアラッセル® 6つのポイント

## Point 1 底つきしないクッション性

強力糸で支えるエアラッセル®はクッション性(弾性)を強め、底つきを克服しました。底つきなしで全身をしっかり支えることが優れた体圧分散性とつながります。



20kg分銅

## Point 2 優れた耐久性

疲れた体を毎日預け、リラックスさせてくれるのが寝具の大切な役割です。つまり、つぶれやへたりに弱い構造では、心身を癒すこともできません。その点、エアラッセル®は、つぶれやへたりに強い立体構造を実現。50%圧縮を8万回行ったテストでは、なんと復元率94.9%をキープしました。

試験項目	試験結果
厚さ低下率	5.1%
復元率	94.9%

(JIS K 6400 4 6 B法 2004)  
一般財団法人カケンテストセンターにて試験

## Point 3 電気毛布や湯たんぽと併用

使用糸が全てポリエステルで耐熱温度が200℃以上であることから電気毛布、湯たんぽ等との併用ができます。

## Point 4 安心の難燃性

エアラッセル®は燃えにくいポリエステル繊維で編み立てられています。※(社)日本鉄道車両機械 技術協会 鉄道車両用材料燃焼試験で難燃性の判定を得ています。

## Point 5 ドライヤーで復元

長い期間のご使用状況によって部分的にへたりが発生した場合、カバーをはずして本品(エアラッセル®)に直接ドライヤーで熱風をあてることで復元できます。

※長期間快適にお使いいただくために、1~3ヶ月に一度、マットの上下を置き換えする事をお勧めします。




## Point 6 床ずれ防止

介護保険：福祉用具貸与(床ずれ防止用具)  
床ずれ防止マットレスとして福祉用具情報システム(TAIS)に登録 TAISコード：01535-000001

私もおすすめします!!  
**エアラッセル®**  
理想的な睡眠環境をつくり、  
寝返りも楽にできる高機能マット。

快眠に大きく影響するのは、入眠時の寝具内の温度や湿度で、快適と感じる理想的な温度は33℃前後、湿度は50%前後です。今回の睡眠機能試験でもエアラッセル®は温度・湿度共にふさわしい数値内にあります。また、布団をかけた仰臥姿勢から側臥位への寝返り動作を10往復した場合、基準マットと比較すると、股関節の曲げや膝関節の伸ばしに働く「大腿直筋」や「腹斜筋」の放電量が極めて少なく、楽に寝返りができることが明らかになっています。

株式会社  
快適生活総合研究所  
代表取締役  
吉澤正尹  
(福井大学地域教育科学部  
名誉教授)



# プラス7つの機能

## ①寝返りが楽な特殊構造

強力な弾性を維持できるように設計されたエアラッセル®は研究機関(快適生活総合研究所)の官能テストで実証され、ご使用いただいている高齢者の方をはじめ多くの方々から「寝返りが楽」との評価をいただいております。



## ②軽くて取扱いラクラク

多くの空間で構成されたエアラッセル®の大きな特徴の1つが軽いことです。エアラッセル®は体積の約96.9%を空気で構成しており、女性でも簡単に持ち運びができ、毎日のおふとんのセットも楽になります。

## ③シャワーで水洗い


エアラッセル®は、太いポリエステル繊維で構成されており、水分を吸収しないことから汚れがつきにくくシャワーの水洗いでOKです。しかも夏場はもちろんのこと冬場でも約1時間で自然乾燥でき、楽に洗えるため常に清潔にお使いいただけます。



## ④ホコリがつかず出にくい!


従来のわた入り布団はホコリでダニの繁殖を助け、場合によってはそれがアレルギーの原因になることもあります。その点、エアラッセル®はホコリが出にくく、ダニが棲みにくい環境です。いつも清潔な状態をキープします。

### キルトと比較した発塵試験



## ⑤優れた体圧分散性

単に寝ているだけで、体のさまざまな部分には負担(圧力)がかかっています。その負担が小さくてバランスがよいほど目覚めは爽快で、心身ともにすがすがしさを実感できます。逆に負担が大きい(強い)場合は、起きた瞬間から心身ともに冴えない一日となってしまおうといえるでしょう。エアラッセル®は身体の一部にかかる体圧を点から面に分散し、身体を面で支え快適におやすみいただける構造になっています。



## オールシーズン快適

### ⑥寒い時期は優れた保温性を発揮

寒い時期は起毛素材等のシーツでエアラッセル®の気密性を高める事で大きな空間で効果的に蓄熱するため、保温力を維持して温かくおやすみいただけます。

### ⑦暑い時期は通気性抜群でむれにくい

エアラッセル®の広い空間が空気の通り道を作り出し、体からの余分な熱や汗をしっかり発散します。また、立体的な空間が常に空気を循環させるため、むれることなく涼眠へ導いてくれます。

## ファインエア®の使い方

今お使いの寝具にプラスすることで寝返りがラクになり、寝心地が向上します。



①ベットの上でご使用 ②布団の上でご使用 ③マットレスの上でご使用 ④フローリングの上でご使用

ファインエア®  
3BOOK  
450660  
TWIN  
シングル  
ダブル  
6つのポイント  
エアラッセル  
エアラッセル  
7つの機能  
エアラッセル  
エバーウォーム  
防ダニシート&クロック  
スリッパフィットシート  
ドライでクリーン  
蚊がキライな



エコウォーム®・エバーウォーム® シリーズ TVショッピング放映商品 雑誌掲載商品 CM放映商品

# あったか機能満載!



発熱シリーズ エコウォーム・エバーウォームをCMで放映しました。  
「あったかきの秘密は、発熱毛布にありました。大きな安心。オーシン」



**吸発湿熱** アルミパウダー  
滑らかミンクタッチ  
**エコウォーム®**  
ミンクマイヤー/フリース

**吸発湿熱** アルミパウダー  
ふんわりシーブタッチ  
**エバーウォーム®**  
ムートン/フリース

## 発熱毛布で作った布団カバー



カラー: キャメル ブラウン アイボリー ピンク®  
【掛けカバー】 シングルサイズ 約150×210cm    ダブルサイズ 約190×210cm  
【敷カバー】 シングルサイズ 約105×210cm    ダブルサイズ 約140×210cm

## 毛布・敷パッド



カラー: キャメル ブラウン アイボリー ピンク®  
【毛布】 ハーフサイズ 約100×150cm    シングルサイズ 約150×200cm    ダブルサイズ 約180×200cm  
【敷パッド】4隅ゴム付 シングルサイズ 約100×200cm    ダブルサイズ 約140×200cm  
※エバーウォーム®[毛布] シングルサイズは約140×200cm

## フィットタイプ



カラー: キャメル ブラウン アイボリー  
シングルサイズ 約105×210cm    セミダブルサイズ 約120×210cm    ダブルサイズ 約140×210cm

## BOXシーツ



カラー: キャメル ブラウン アイボリー  
シングルサイズ 約100×200×30cm    セミダブルサイズ 約120×200×30cm    ダブルサイズ 約140×200×30cm

## ひざ掛け



Mサイズ 約70×100cm  
Lサイズ 約70×130cm  
カラー: キャメル ブラウン アイボリー ピンク®

## ベスト




Sサイズ 約45×65cm  
Mサイズ 約50×70cm  
Lサイズ 約50×75cm  
カラー: キャメル ブラウン アイボリー ピンク®

## ポンチョ※2



約160×67cm  
カラー: キャメル ブラウン  
※2. エコウォーム (ミンクマイヤー/フリース) のみ

## エコウォーム® 足暖袋/エバーウォーム® 足温袋




Mサイズ 足元(外周約92)×腰部(外周約108)×奥行き約100cm  
Lサイズ 足元(外周約100)×腰部(外周約120)×奥行き約100cm  
カラー: キャメル ブラウン アイボリー ピンク®



### 特徴1 約5秒で暖くなる


ご使用と同時に特殊発熱パウダーが吸湿活動を開始し、発熱が約5秒で始まり体感温度が上昇し、そのまま継続します。



●温感には個人差があります。●お使いの環境により温感異なります。●試験場所: 福井県工業試験センター (自社調べ) ●測定設備: 楠本化成株式会社製環境シミュレーター・デジタル温度測定器 ●被験者: 42歳男性 (体重55.8kg・体温36.2°) ●測定環境: 室温9°C、湿度50%RH ●寝具条件: 敷き布団/ポリエステル綿厚さ50mm掛け布団/羽毛掛け布団

### 特徴2 暖かさが朝まで持続


ご使用中は特殊発熱パウダーが吸湿・放湿を繰り返しながら発熱しますので暖かさが持続します。



\*使用中の体温変化や部位の温感について個人差があります。また、お使いの環境により温感が異なります。●温感には個人差があります。●お使いの環境により温感異なります。●試験場所: 福井県工業試験センター (自社調べ) ●測定設備: 楠本化成株式会社製環境シミュレーター FLIR 社製サーモグラフィカメラ ●被験者: 38歳男性 (体重71.0kg・体温36.2°) ●測定環境: 室温9°C、湿度50%RH ●寝具条件: 敷き布団/ポリエステル綿厚さ50mm掛け布団/羽毛掛け布団

### 特徴3 放熱防止効果

アルミパウダーが体温を反射し、放熱を防止して暖かさが持続します。気になるアルミ特有の音もありません。



※1. ピンクはエバーウォーム (ムートン/フリース) のみの展開となります。

ファイナルメーカール  
3800K  
4500K  
3800K  
TWIN  
フルダブルTWIN  
ポーター  
チェア  
6つのポイント  
エアラックスセル  
エアラックスセル  
エバーウォーム  
スリーパーシートロック  
おねいしょクリーン  
ジェルパッド  
蚊がキライな



# スーパーフィットシート

## 大好評!シワのできにくいシート



- 特徴1** **どんなサイズにもピッタリフィット**  
シワができにくく伸縮性に優れており、幅広いサイズに対応可能。気になるベッドのシワが解消。
- 特徴2** **吸汗性に優れたニット地。**  
ニット生地が伸縮性に加え、高い吸汗性を発揮。
- 特徴3** **立体裁断だから、フィット性UP。**  
ニット生地のフィット感をさらにアップさせている独特の立体裁断です。



伸び率約160%のストレッチ素材で、マットレスに強くフィットし、シワが出来にくい、新しいタイプのシートです。




ボックスシートMFサイズ	ボックスシート LFサイズ	フィットシート S	フィットシート D
適応サイズ(横) 約80~135cm 適応サイズ(長さ) 約190~220cm 適応サイズ(高さ) 約15~40cm	適応サイズ(横) 約140~200cm 適応サイズ(長さ) 約190~220cm 適応サイズ(高さ) 約15~40cm	適応サイズ(横) 約90~115cm 適応サイズ(長さ) 約200~210cm 適応サイズ(高さ) 約3~15cm	適応サイズ(横) 約120~140cm 適応サイズ(長さ) 約200~210cm 適応サイズ(高さ) 約3~15cm

# 防ダニシートダニロック®

## 驚異の忌避率91.4%!

サイズ: 約95×140cm, 約95×190cm, 約140×190cm




**アレルギーパッチテスト済**  
すべての方にアレルギーがおこらないということはありません



### 進入阻止試験、忌避率91.4%!!



ダニロックのダニに対する忌避効果を、未加工品を比較品として「黒紙這い上がり法」により評価した結果、配置後1時間及び24時間後に忌避指数90以上の高い忌避効果が確認され、ダニロックが高い忌避効果を発揮するものと判断されました。(日本環境衛生センター)



試験場所: 一般財団法人日本環境衛生センター、試験時温度: 平均23.4(最低21.5-最高24.3)℃ (一般財団法人日本環境衛生センター調べ)

# おねしょシート

## さらっとした肌触りでしっかり防水。



- 特徴1** **高吸水**  
天然バルブとレーヨンの特性を活かし、多量の水分をすばやく吸水できます。
- 特徴2** **ムレない**  
天然バルブが水分を強力にキャッチするため、ムレを極力抑えます。
- 特徴3** **水洗いOK!**  
おねしょの後は、すぐに洗いたいものです。だから水洗いもOK、優れた速乾性も喜ばれています。
- 特徴4** **高耐水(防水力)**  
引張強度の強いポリウレタンフィルムのラミネート加工により、耐水性が一段と高くなっています。



天然バルブとレーヨンの高吸水力を活かしたべたつきにくい防水シートです。その上、引張強度に強いポリウレタンフィルムをラミネートし、耐水度を一段と確かなものにしてます。

ハーフサイズ	セミシングルサイズ
約100×100cm	約100×140cm
シングルサイズ	ダブルサイズ
約100×200cm	約135×200cm

※水が抜けにくい性質のため、洗濯機が飛び跳ねたり倒れたりして危険ですので、洗濯機では脱水しないでください。


4隅ゴム付(シングル、ダブル)

# ドライでクリーン®

## 湿気をぐんぐん吸ってカラッと乾く!



- 特徴1** **高吸湿力**  
天然バルブで、すばやく湿気を取り、いつでもサラサラ。
- 特徴2** **湿度センサー付**  
湿り具合を湿度センサーでお知らせ。ピンクになったら天日干しで乾燥して下さい。
- 特徴3** **水洗いOK!**  
水洗いOKで、いつも清潔にご利用いただけます。
- 特徴4** **防カビ**  
防カビ加工でカビがはえにくくいつも清潔。



シリカゲルの代わりに天然バルブを用いた、除湿力を高めた画期的な商品です。吸水性ポリエステルを多く使うことと併せ、湿気をたっぷり吸収。いつでもサラサラ、ドライな状態をキープします。

ハーフサイズ	シングルサイズ対応
約95×90cm	約95×190cm
セミダブルサイズ対応	ダブルサイズ対応
約110×190cm	約135×190cm

4隅ゴム付(ハーフサイズ除く)



エコでクール® | ジェルでクール® | エバークール®

PCT国際特許出願中

# 蚊がキライなジェルパッド®



**アレルギーパッチテスト済**  
すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません

## 特徴1 驚異の忌避率100%!!

マウスを使った防蚊評価試験で忌避率100%の結果を得ています。

表1 処理品、無処理品上のマウスに対するヒトスジシマカ30秒ごとの10分間の捕獲数(とまった蚊の数)、15分間吸血数、吸血率、忌避率(無処理品:ヒトスジシマカメス成虫 30羽、実験施設:株式会社オーシン 白井島和)

経過時間(分)	処理品	無処理品(プランク)
30	0	3
60	0	4
90	0	4
120	0	6
150	0	7
180	0	5
210	0	5
240	0	6
270	0	5
300	0	5
330	0	5
360	0	6
390	0	6
420	0	6
450	0	6
480	0	6
510	0	6
540	0	8
570	0	9
600	0	9
のべ捕獲数	0	118
吸血数	0	10
吸血率(%)	0.0	33.3
忌避率(%)	100.0	-

\*吸血率(%) = 100 × 吸血数 / 捕獲数  
\*\*忌避率(%) = 100 × (無処理品の吸血数 - 処理品の吸血数) / 無処理品の吸血数

### 試験方法

金網入りマウスを2頭用意し、それぞれ別に、処理品、無処理品を底面に置いたヒトスジシマカ未吸血メス成虫30頭が入ったナイロンビニール袋(透明アクリル製容器(300mm×300mm×200mm)内に導入し、30秒ごと10分間、マウスに吸血を促して降着した蚊数(マウスにとまった蚊の数)とマウスを吸血した蚊数を数えた。室温20、4℃、65%RH条件下で行った。

### 試験結果

処理品の吸血はなく、非常に高い忌避効果を示された。

## 特徴2 蚊が嫌う天然植物抽出油配合

ジェルパッドから発散する微量の天然植物抽出油が蚊が嫌うことで威力を十分に発揮します。天然植物抽出成分配合で安心してご使用いただけます。

## 特徴3 安心の日本製



オーシンの低反発ジェルは安全性の高い原材料を使用しており、製薬部門のシステムを生かし生産し、製品はロットナンバーで厳重に管理しています。

低反発冷却ジェルパッドは

日本薬局方 医薬部外品 原料規格 食品添加物 を使用!

## 特徴4 冷却力が凄い! 水分率約85%(自社調べ)

オーシンの冷却ジェルマットは布団と比べ約6倍の冷却速度があり、強力な冷却力を誇ります。



## 蚊がキライなジェルパッド®

### エコでクール®

枕用 | サポートシート | プチシングル | ハーフ | セミシングル | シングル

## 蚊がキライなジェルパッド®

### ジェルでクール®

枕用 | サポートシート | プチシングル | ハーフ | セミシングル | シングル

## 蚊がキライなジェルパッド®

### エバークール®

枕用 | サポートシート | プチシングル | ハーフ | セミシングル | シングル

# 新越前蚊帳



ベッド用・和式用・ベビーベッド用・ベビーカー用

## 特徴1 デング熱対応安眠アイテム

冷房の風を和らげ快適な朝を迎える新アイテム。

## 特徴2 安心の日本製

素材から縫製まで、一貫管理された国内工場にて製造されているので安心です。



ベッド用・和式用



ベビーベッド用



ベビーベッド用

シングルベッド用(洋式1人用) 約120×230×165+25cm  
和式2人用 約240×230×165+25cm  
和式3人用 約340×230×165+25cm  
ダブルベッド用(洋式2人用、和式1人用) 約160×230×165+25cm

約125×75×104cm

約70×85×15cm

# 株式会社 オーシン

株式会社オーシン

検索

http://www.osin.co.jp/



## 伝統の品質 創業128年



【本社工場】 〒915-0052 福井県越前市矢放町第16号1番地2  
TEL.0778-24-5555 FAX.0778-24-4800

【設立】 昭和47年2月

【資本金】 46,800千円

【役員】 代表取締役会長 織田 桂蔵  
代表取締役社長 渡辺 哲広  
取締役 織田 美智子  
〃 渡辺 和桂子  
〃 織田 和子  
〃 畑 聡子  
〃 金子 淳子  
監査役 土田 秀明

【従業員】 90名(グループ全体)  
【自己資本】 1,830,000千円(グループ全体)

【取引銀行】 福井銀行 武生支店  
北陸銀行 武生支店  
日本政策投資銀行  
福邦銀行 武生支店  
武生信用金庫 本店営業部

【設備】 土地/2,674㎡(グループ 38,240㎡)  
建物/624㎡(グループ 19,800㎡)  
延反機/1セット  
仕上台/1台  
ミシン/20台

### 主な販売先

(リビング事業本部)

### エディオングループ

(株)ペルーナ  
アイメン(株)  
(株)上松  
(株)大津コーポレーション  
(株)からだはうす  
(株)グランドール  
三晃繊維工業(株)  
ジェフサントラル(株)  
(株)小学館集英社プロダクション  
(株)ダイコウ  
(株)東急ハンズ  
(株)トライステージ  
(株)日テレ アックスオン  
(株)平成化成  
(株)マナペインテリアハーツ  
モリシタ(株)  
(株)読売エージェンシー

### (株)島忠

三井物産グループ  
アイリンクス(株)  
(株)エスピーリビング  
恩翔(株)  
北沢(株)  
近代商事(株)  
(株)三綿  
(株)ジャクエツ  
(株)主婦の友ダイレクト  
(株)ダイワ  
(株)東京フンテリア家具  
(株)ナカムラ  
(株)ビッグスリー  
(株)ホームクオリティ  
(株)村内ファニチャーアクセス  
八木兵(株)

### (株)千趣会

三菱商事(株)  
浅尾繊維工業(株)  
(株)エトワール海渡  
(株)甲斐  
北村販売(株)  
佐伯(株)  
(株)JFRオンライン  
シャディ(株)  
昭和西川(株)  
(株)タキ・リビング  
(株)東京エンゼル  
(株)ニッセン  
ファミリーライフサポート(株)  
(株)ホームテイスト  
メディアワークス・ブルーム(株)  
安井家具(株)

### (株)生毛工房・ビックカメラ

(株)インテリアオフィスワン  
(株)エルベ・プランズ  
(株)カインズ  
木村綿業(株)  
(株)迫田  
(株)JR東日本商事  
(株)ジャパネットたかた  
(株)世界文化社  
寺田(株)  
東京フンカンパニー  
日本テレビ放送網(株)  
フジヤマジャパンカンパニー(株)  
(株)丸ホームテキスタイル  
メルクロス(株)  
山八商事(株)

### [海外輸出]

韓国(C J O Shopping Co.,Ltd., E-Mart Co.,Ltd., G S HomeShopping Inc., コストコ, Lotte Home Shopping)  
中国(伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司、上海荷道進出口有限公司、隆溪有限公司)、香港(田村駒有限公司)  
台湾(康築国際股份有限公司、東福股份有限公司、上品寝具股份有限公司)  
アメリカ(Kingstar International industrial ltd America)  
マレーシア、タイ、インドネシア

### [ベンダー経由]

(株)三越伊勢丹  
(株)丸井グループ  
(株)松屋  
(株)デジタルダイレクト  
(株)イトーヨーカ堂  
日本生活協同組合連合会  
(株)ダイエー  
(株)イズミヤ

(株)そごう・西武  
(株)小田急百貨店  
(株)QVCジャパン  
(株)メディアプライス  
コストコホールセールジャパン(株)  
(株)ディノス・セシール  
ユニー(株)  
(株)ケーヨー

(株)高島屋  
(株)東武百貨店  
(株)テレビ東京  
(株)良品計画  
(株)ロフト  
ファンケルグループ  
(株)ヨドバシカメラ  
パースデイ

(株)東急百貨店  
(株)京王百貨店  
(株)ニッポン放送  
イオン(株)  
アマゾンジャパン(株)  
(株)アイフォーレ  
(株)ドン・キホーテ  
ベビーザラス (他200社)

### (メディカル事業本部)

オーオイル株式会社/ドイツ・バイヤスドルフ社(ドイツ・フランス・イタリア・ギリシャ・スペイン・ポルトガル・オーストラリア・メキシコ)  
ピップフジモト株式会社/イギリス  
全国柔整接骨院

### 主な仕入先

オーシングループ(株式会社オーシンM.L.P./株式会社オーシンテクノ)

◎商品は平成27年9月1日現在のものです。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。また、商品によって製造中止になる場合がございます。ご了承ください。

